

Garant**Portautensili per inserti a raggio, Altezza codolo h: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	294500 16
GTIN	4062406706524
Classe articolo	21T

Descrizione**Esecuzione:**

Con superficie di appoggio rettificata e spine di posizionamento per l'alloggiamento di inserti a raggio.

Uso:

Per la tornitura di raggi convessi su diametri esterni o fori.

Per:

Inserti a raggio n. art. 294510 e 216841.

Nota:

D_{min} corrisponde al diametro interno minore del componente per evitare collisioni.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
L_4	30 mm
Vite inserto	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min.}$	20 mm
Inserto adatto	294510
b	16 mm
Fresatura a raggio	avanti
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Impronta Torx® TX15	675155 TX15
