

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 0501..
Set di viti per inserti	269028 26
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	8 mm
Spostamento centrale $L_3$	3 mm
Lunghezza della testina $L_1$	15 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,5 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	140 grado
Misura inserto	5 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Codice ISO portautensile	A08F SVOCR/L05
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice