

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Angolo di regolazione $\kappa$	140 grado
Lunghezza della testina $L_1$	15 mm
Lunghezza complessiva $L$	80 mm
Codice ISO portautensile	A08F SVOCR/L05
Spostamento centrale $L_3$	3 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	8 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Misura inserto	5 mm
Ø Codolo $D_s$	8 mm
Altezza di serraggio $L_2$	7,5 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice