

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Codolo $D_s$	16 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione $\kappa$	140 grado
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	22 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVOCR/L11
Lunghezza della testina $L_1$	35 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice