

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Spostamento centrale L_3	6,5 mm
Angolo di regolazione κ	140 grado
Inserto adatto	VC.. 0702..
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Codice ISO portautensile	A12L SVOCR/L07
Lunghezza della testina L_1	24 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice