

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261378 20/11
GTIN	4062406710774
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Altezza di serraggio $L_2$	19 mm
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	140 grado
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	24 mm
Codice ISO portautensile	A20Q SVOCR/L11
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice