

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	140 grado
Spostamento centrale L_3	5,5 mm
Lunghezza della testina L_1	22 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	A10H SVOCR/L07
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Ø Preforatura minimo D_{min}	11 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice