

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	140 mm
Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L ₃	6,5 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Codice ISO portautensile	A12L SVOCR/L07
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	140 grado
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice