

**Garant**
**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 0702..
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale $L_3$	5,5 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	11 mm
Lunghezza della testina $L_1$	22 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Codice ISO portautensile	A10H SVOCR/L07
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	140 grado
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice