

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ø Codolo D_s	20 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	24 mm
Angolo di regolazione κ	140 grado
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A20Q SVOCR/L11
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice