

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVOCR/L11
Angolo di regolazione κ	140 grado
Inserto adatto	VC.. 1103..
Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Codolo D_s	16 mm
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Lunghezza della testina L_1	35 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice