

Garant
Barra alesatrice in HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E10H SVOCR/L07
Inserto adatto	VC.. 0702..
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Ø Preforatura minimo D _{min}	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Misura inserto	7 mm
Angolo di regolazione κ	140 grado
Spostamento centrale L ₃	5,5 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

