

Garant
Barra alesatrice in HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261376 8/05 |
| GTIN | 4062406710835 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 8 mm |
| Angolo di regolazione κ | 140 grado |
| Inserto adatto | VC.. 0501.. |
| Misura inserto | 5 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 3 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 7,5 mm |
| Lunghezza della testina L_1 | 26 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 26 |
| Codice ISO portautensile | E08F SVOCR/L05 |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Ø Codolo D_s | 8 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | $8 \times D$ |
| Materiale da taglio | HM |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice