

Garant
Barra alesatrice in HMI, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L ₃	5,5 mm
Angolo di regolazione κ	140 grado
Ø Codolo D _s	10 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	11 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	E10H SVOCR/L07
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

