

Garant**Barra alesatrice in HMI, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	3 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Lunghezza della testina L_1	26 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Altezza di serraggio L_2	7,5 mm
Angolo di regolazione κ	140 grado
Misura inserto	5 mm
Codice ISO portautensile	E08F SVOCR/L05
Set di viti per inserti	269028 26
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice