

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 10/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	6,2 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A10K STFCCR/L11
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L_1	22 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice