

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Angolo di regolazione κ	90 grado
Spostamento centrale L_3	7,2 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Serie	GARANT Master
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Lunghezza della testina L_1	24,3 mm
Codice ISO portautensile	A12L STFCCR/L11
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice