

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260933 16/11 |
| GTIN | 4062406711047 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------|
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Ø Codolo D _s | 16 mm |
| Misura inserto | 11 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 18 mm |
| Altezza di serraggio L ₂ | 15 mm |
| Spostamento centrale L ₃ | 9,2 mm |
| Inserto adatto | TC.. 1102.. |
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Serie | GARANT Master |
| Codice ISO portautensile | A16Q STFCR/L11 |
| Lunghezza della testina L ₁ | 31 mm |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Profondità interna fino a | 3×D |
| Passaggio interno per LR | sì |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |