

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione κ	93 grado
Lunghezza della testina L_1	31 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Codice ISO portautensile	A16Q SVUBR/L11
Ø Preforatura minimo D_{min}	20 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Serie	GARANT Master
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Misura inserto	11 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice