

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	16 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	31 mm
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza complessiva L	200 mm
Serie	GARANT Master
Codice ISO portautensile	A25R SVUBR/L16
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice