

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistro, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Lunghezza complessiva L	200 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Codice ISO portautensile	A20R STFCCR/L11
Spostamento centrale $L_3$	11,1 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	22 mm
Lunghezza della testina $L_1$	36 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistro
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice