

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261129 25/16 |
| GTIN | 4062406711115 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Altezza di serraggio L_2 | 23 mm |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 31 mm |
| Ø Codolo D_s | 25 mm |
| Lunghezza della testina L_1 | 40 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 17 mm |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado |
| Misura inserto | 16 mm |
| Codice ISO portautensile | A25R SVUBR/L16 |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Inserto adatto | VB.. 1604.. |
| Serie | GARANT Master |
| Set di viti per inserti | 269028 8 |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 3xD |
| Passaggio interno per LR | sì |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |