

**Garant****Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	A16Q SVUBR/L11
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	VB.. 1103..
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Serie	GARANT Master
Lunghezza della testina $L_1$	31 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva $L$	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice