

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D _{min}	24 mm
Codice ISO portautensile	A20R SVUBR/L11
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	VB.. 1103..
Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Spostamento centrale L ₃	13 mm
Misura inserto	11 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice