

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
Inserto adatto	VC.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Codice ISO portautensile	A20R SVUCR/L11
Lunghezza della testina L_1	36 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Spostamento centrale L_3	13 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	24 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice