

**Garant**
**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Codice ISO portautensile	A25R SVUCR/L16
Set di viti per inserti	269028 8
Altezza di serraggio $L_2$	23 mm
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Misura inserto	16 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	31 mm
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice