

Garant**Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	VC.. 1103..
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Lunghezza della testina L ₁	31 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SVUCR/L11
Ø Preforatura minimo D _{min}	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Serie	GARANT Master
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice