

Garant
Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Misura inserto	16 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Codice ISO portautensile	A25R SVUCR/L16
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Preforatura minimo D _{min}	31 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice