

Garant**Comparatore digitale HCT lettura 0,001 mm, Campo di misura: 12,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Classe articolo	41C

Descrizione**Esecuzione:**

Comparatore digitale con robusto alloggiamento in alluminio e display **molto grande** con LED di tolleranza a tre colori integrato. Modalità risparmio e riaccensione automatica, **sistema assoluto**. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Inversione della direzione di conteggio.

Versione con **Bluetooth 5.0**. Compatibile con la app mobile opzionale **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910, Battery Pack n. art. 404310.

Descrizione tecnica

Taratura	C1
Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows
Spessore della cassa	32,9 mm
Limite di errore	0,003 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Risoluzione	0,00005 pollici
Serie	HCT
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
Ø Alloggiamento	59,5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Forza di misura	0,65 – 0,90 N
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Materiale corpo	Alluminio
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale
0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm

023010 12,5

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale
0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm

023000 12,5

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032