

**Tubo flessibile a spirale PU da 1/4 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 8×12 mm, Lunghezza utile del tubo flessibile: 6m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080248 6
GTIN	7391390141897
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da - 20 / + 60 °C. Pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

**Nota:**

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

**Descrizione tecnica**

Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Pressione di scoppio massima	35 bar
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	6 m
Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Raccordo innesto	1/4 pollici
Pressione massima di esercizio	10 bar
Colore	blu

Tipo di prodotto

Tubo flessibile

---

**Accessori**Nipplo con filettatura esternaset di 5 pezzi Filettatura di  
raccordo esterna 1/4 pollici

080300 1/4

Giunto di sicurezza con raccordo tubofilettatura esterna  
Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici

080276 1/4