



Tubo flessibile a spirale PU da 1/2 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 8m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080249 8
GTIN	7391390305473
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da - 20 / + 60 °C. Pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Descrizione tecnica

Pressione di scoppio massima	35 bar
Raccordo innesto	1/2 pollici
Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Raccordo innesto rapido	1/2 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	8 m

Ø Interno tubo flessibile	11 mm
Pressione massima di esercizio	10 bar
Colore	blu
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Giunto di sicurezza con raccordo tubofilettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080276 1/2
---	------------