



Tubo flessibile a spirale PU da 1/2 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 6m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080249 6
GTIN	7391390305459
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da - 20 / + 60 °C. Pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	10 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile	6 m
Pressione di scoppio massima	35 bar
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Colore	blu
Materiale	Tubo flessibile a spirale PU

Raccordo innesto	1/2 pollici
Raccordo innesto rapido	1/2 pollici
Ø Interno tubo flessibile	11 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Giunto di sicurezza con raccordo tubofilettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080276 1/2
---	------------