



Pistola ad aria compressa e a liquido, regolabile Raccordo dell'aria, Modello: FLOW



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Pistole ad aria compressa con flusso dell'aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.

Pistola ad aria compressa e liquido con ugello Jet, **getto regolabile** (da selettivo a diffuso) **portata regolabile** (aria: 200 – 1200 l/min, liquido: 7 – 46 l/min). Conforme allo standard ISO B. Inclusi innesti in acciaio n. art. 080300.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Descrizione tecnica

Valore della portata	200 - 1200 l/min
Valore della portata di liquido	7 - 46 l/min
Valore della portata d'aria	200 - 1200 l/min
Tipo di prodotto	Pistola

