

Garant**Portainseri con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 17
Inserto adatto	DN.. 1506..
Codice ISO portautensile	PDJNR/L 2020H15
Dimensione codolo	20 mm
Sottopiacchetta	259031 45
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Leva	259015 17
Misura inserto	15 mm

Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Spina elastica	259046 4
Serie	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa