

Garant

Portainseri con bloccaggio a vite GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 7
Serie	Master Eco
Vite per elemento di fissaggio	259021 7
Staffa di fissaggio	259038 19
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottoplacchetta	259033 10
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 2525X16
Misura inserto	16 mm

Lunghezza complessiva L	110 mm
Dimensione codolo	25 mm
Insero adatto	VN.. 1604..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per elemento di fissaggio Modello 7	259021 7
Vite per sottoplacchetta Modello 7	259027 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Staffa di fissaggio Modello 19	259038 19
Sottoplacchetta Modello 1	259031 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500