

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio tipo M GARANT Master eco corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l'attacco GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

**Descrizione tecnica**

Vite per elemento di fissaggio	259021 6
Sottopiacchetta	259033 6
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Spina	259049 7
Misura inserto	8 mm
Serie	Master Eco
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	35 mm

Codice ISO portautensile	MWLNR/L 2525X08
Lunghezza complessiva L	105 mm
Staffa di fissaggio	259038 18
Inserto adatto	WN.. 0804..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa