

**Garant****Braccio articolato meccanico (senza base magnetica), Sporgenza: 240mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	441610 240
GTIN	4062406729745
Classe articolo	41D

**Descrizione****Esecuzione:**

**Supporto meccanico per comparatori con bloccaggio centrale:** tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Regolazione continua della forza di serraggio. **Manopola gommatata di grandi dimensioni** (ca. Ø 45 mm oppure 55 mm) per il serraggio leggero e l'allentamento del bloccaggio. Il portacomparatore sul braccio articolato può essere ruotato di 360° e orientato a 180° risultando adatto per comparatori con Ø codolo di 6 e 8 mm o prisma. Filettatura di raccordo per base magnetica M8, filettatura di raccordo del braccio articolato verso l'alto M6.

**Accessori speciali:**

Attacco per supporto per comparatori n. art. 442100 e 442104.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza braccio articolato L <sub>1</sub>	110 mm
Filettatura di raccordo	M8
Profondità arco	240 mm
Lunghezza braccio articolato L <sub>2</sub>	101 mm

Tipo di prodotto

Supporto portacomparatore

---

## Accessori

Supporto meccanico per comparatori (con base magnetica) Sporgenza 240 mm

441600 240