

Garant**Braccio articolato meccanico (senza base magnetica), Sporgenza: 290mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	441610 290
GTIN	4062406729752
Classe articolo	41D

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto meccanico per comparatori con bloccaggio centrale: tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Regolazione continua della forza di serraggio.

Manopola gommata di grandi dimensioni (ca. Ø 45 mm oppure 55 mm) per il serraggio leggero e l'allentamento del bloccaggio. Il portacomparatore sul braccio articolato può essere ruotato di 360° e orientato a 180° risultando adatto per comparatori con Ø codolo di 6 e 8 mm o prisma. Filettatura di raccordo per base magnetica M8, filettatura di raccordo del braccio articolato verso l'alto M6.

Accessori speciali:

Attacco per supporto per comparatori n. art. 442100 e 442104.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	M8
Lunghezza braccio articolato L ₂	110 mm
Profondità arco	290 mm
Lunghezza braccio articolato L ₁	130 mm

Tipo di prodotto

Supporto portacomparatore

Accessori

Supporto meccanico per comparatori (con base magnetica) Sporgenza 290 mm

441600 290