



Comparatore digitale HCT lettura 0,01 mm, Campo di misura: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434008 25
GTIN	4062406735029
Classe articolo	42C

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale in esecuzione compatta con display digitale di facile lettura.

- **Inversione della direzione di conteggio.**
- **Corpo molto sottile.**

Versione con Bluetooth 5.0. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Interfaccia USB-C per l'alimentazione.

Fornitura:

Inclusi coperchi per occhielli e 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Tensione nominale	3 V
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm

Risoluzione	0,0005 pollici
Serie	HCT
Ø Codolo di serraggio h7	8 mm
Forza di misura	0,8 – 1,7 N
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows
Spessore della cassa	26 mm
Taratura	C1
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Limite di errore	0,035 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Alloggiamento	58 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Risoluzione	0,01 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm

023000 30

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032

