



Comparatore digitale HCT lettura 0,01 mm, Campo di misura: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Classe articolo	42C

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale in esecuzione compatta con display digitale di facile lettura.

- **Inversione della direzione di conteggio.**
- **Corpo molto sottile.**

Versione con Bluetooth 5.0. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

Interfaccia USB-C per l'alimentazione.

Fornitura:

Inclusi coperchi per occhielli e 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Spessore della cassa	26 mm
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm

Limite di errore	0,025 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	C1
Ø Codolo di serraggio h7	8 mm
Serie	HCT
Forza di misura	0,8 – 1,4 N
Ø Alloggiamento	58 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	1
Tensione nominale	3 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT App Windows
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032