



Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080057 5
GTIN	4062406734848
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	10 bar
Raccordo innesto rapido	1/4 pollici
Campo temperatura	-60 - 60 °C
Ø Interno tubo flessibile	6 mm
Ø Esterno tubo flessibile	8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Accoppiamento rapido con attacco filettato Filettatura
interna di raccordo 1/4 pollici

080171 1/4