



Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 5m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080058 5
GTIN	4067263151883
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon. Termostabilità da -60 °C a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 accoppiamento rapido in ottone e 1 nipplo.

Descrizione tecnica

Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	5 m
Ø Interno tubo flessibile	9 mm
Raccordo innesto rapido	3/8 pollici
Pressione massima di esercizio	10 bar
Campo temperatura	-60 - 60 °C
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Accoppiamento rapido con attacco filettato Filettatura
interna di raccordo 3/8 pollici

080171 3/8