

Garant**Supporto meccanico per comparatori (con base magnetica), Sporgenza: 290mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	441600 290
GTIN	4062406735142
Classe articolo	41D

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto meccanico per comparatori con bloccaggio centrale: tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Regolazione continua della forza di serraggio.

Manopola gommata di grandi dimensioni (ca. Ø 45 mm oppure 55 mm) per il serraggio leggero e l'allentamento del bloccaggio. Il portacomparatore sul braccio articolato può essere ruotato di 360° e orientato a 180° risultando adatto per comparatori con Ø codolo di 6 e 8 mm o prisma. Filettatura di raccordo per base magnetica M8, filettatura di raccordo del braccio articolato verso l'alto M6.

Stativo con inclusi base magnetica e **commutatore ergonomico**. Magnete in ferrite ad alte prestazioni con superfici di appoggio rettificate sul lato posteriore e lato inferiore prismatico rettificato per posizionamento anche su alberi e corpi cilindrici. **Capsula in plastica antiscivolo** della base magnetica con maggiore protezione antiurto e isolamento termico.

Fornitura:

Supporto per comparatori con base magnetica n. art. 440620 Dim. 1.

Accessori speciali:

Attacco per supporto per comparatori n. art. 442100 e 442104.

Descrizione tecnica

Forza di adesione	1000 N
Profondità arco	290 mm
Lunghezza braccio articolato L ₂	110 mm
Filettatura di raccordo	M8
Allineamento filettatura di raccordo	laterale
Lunghezza braccio articolato L ₁	130 mm
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Base magnetica Modello 1	440620 1
--------------------------	----------