

SWISS TOOLS

**Corpo barra alesatrice antivibrante, PSC, Ø Codolo / Ø D – Dim. A:
63/32-194mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320409 63/32-194
GTIN	2050002063020
Classe articolo	36D

Descrizione**Esecuzione:**

- Per tornitura efficiente.
- Per lavorazione oraria e antioraria.

Vantaggi:

- Il guadagno in termini di produttività ottenuto con la soppressione delle vibrazioni permette di aumentare considerevolmente i dati di taglio.
- Migliore qualità della superficie.
- Maggiore sicurezza dei processi.
- Migliore evacuazione dei trucioli.

Uso:

Per l'alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826 – 264827.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	63 mm
Sporgenza totale Dim. A	194 mm
Ø D	32 mm
Adattatore	PSC
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Corpo base delle barre alesatrici