

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 3×D, Ø DC: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234020 15
GTIN	4062406735159
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,3 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Per:**

Inserti SOGX 050204.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	104 mm
Serie	Power Drill
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Set di viti per inserti	239700 5IP (0,38 Nm)
Numero taglienti Z	2
Per Ø in pollici	19/32 pollici
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	45 mm

Ø Nominale D	15
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	73 mm
Codice ISO Insetto	SOGX 050204
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti