

Garant
Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS[®], 3×D, Ø DC: 19mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234020 19
GTIN	4062406735203
Classe articolo	21S

Descrizione
Esecuzione:

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Per:

Inserti SOGX 060305.

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS [®] D _s	50 mm
Lunghezza utile L ₁	57 mm
Ø Nominale D	19
Lunghezza complessiva L	120 mm
Sporgenza totale L _A	89 mm
Per Ø in pollici	3/4 pollici
Codice ISO Inserto	SOGX 060305

Serie	Power Drill
Set di viti per inserti	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z	2
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti