

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS<sup>®</sup>, 3×D, Ø DC: 23mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234020 23
GTIN	4062406738747
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,3 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Per:**

Inserti SOGX 080407.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D	23
Set di viti per inserti	239700 8IP (1,3 Nm)
Lunghezza complessiva L	132 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 080407
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	101 mm
Ø Codolo ABS <sup>®</sup> D <sub>s</sub>	50 mm

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	69 mm
Serie	Power Drill
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti