

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 3×D, Ø DC: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234020 40
GTIN	4062406738815
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,3 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Per:**

Inserti SOGX 130511.

**Descrizione tecnica**

Serie	Power Drill
Ø Nominale D	40
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Set di viti per inserti	239700 20IP (6,3 Nm)
Lunghezza complessiva L	201 mm
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	163 mm
Numero taglienti Z	2

Codice ISO Inserto	SOGX 130511
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	120 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti