

Garant**Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 17,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234025 17,5
GTIN	4062406738853
Classe articolo	21S

Descrizione**Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

Tolleranza del foro: -0,1 / +0,35 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Per:

Inserti SOGX 060305.

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L _A	121 mm
Ø Nominale D	17,5
Per Ø in pollici	11/16 pollici
Numero taglienti Z	2
Codice ISO Inserto	SOGX 060305
Lunghezza complessiva L	152 mm

Set di viti per inserti	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Serie	Power Drill
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Lunghezza utile L ₁	90 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	5×D
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti