

**Garant****Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 5×D, Ø DC: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234025 20
GTIN	4062406738884
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,35 mm

**Descrizione:**

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

**Uso:**

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

**Per:**

Inserti SOGX 070306.

**Raccomandazioni:**

**Durante la foratura** ridurre l'avanzamento al 70%.

**Descrizione tecnica**

Ø Nominale D	20
Lunghezza complessiva L	163 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 070306
Set di viti per inserti	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Serie	Power Drill

Lunghezza utile $L_1$	100 mm
Sporgenza totale $L_A$	132 mm
Numero taglienti Z	2
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	$5 \times D$
Codolo	ABS
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti